

# DIA 303

## TALADRO - CON AGUA Y EN SECO

### AMPLIO INTERVALO DE PERFORACIÓN

Intervalo de perforación de Ø40 a 322 mm. Se puede utilizar a mano libre o con soporte.

### FRESA

El taladro de tres velocidades también es ideal para fresa de corona LB grandes.



DUDIA303



DUDIA303W



MANUALS

### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	unid.
DUDIA303	taladro corona de diamantes en seco	1
DUDIA303W	taladro corona de diamantes con agua	1
DUDIA303SET	taladro corona de diamantes + columna para perforar BS 160	1


Incluidos: DUSK61, DUZST, DULSA2, spray lubricante seco y maletín.



### DUDIA303W CON CONEXIÓN PARA AGUA

Intercambiable entre perforación en seco y en húmedo, con aspiración de polvo altamente eficaz para uso en seco y preselección precisa con caudal de agua constante para uso en húmedo.

Para materiales como piedra y hormigón, usar las sierras de corona CCL y CBL.



## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS - ACCESORIOS



CÓDIGO	descripción	unid.
1 DUVL150	prolongación 150 mm con conexión G 1/2" para agujeros más profundos	1
2 DUVL300	prolongación 300 mm con conexión G 1/2" para agujeros más profundos	1
3 DUSK61	cabezales de aspiración de polvo para uso en seco. DUSK61 para perforación a mano libre	1
4 DUSK76	cabezales de aspiración de polvo para uso en seco. DUSK76 para perforación con columna de guía (solo combinado con DUTBS)	1
5 DUTBS	adaptador para aspiración para la perforación en seco alrededor de columnas	1
6 DUBFS2	kit de fijación compuesto por mandril de apriete, tuerca de apriete, 25 anclajes M12, arandela y barra de guía	1
7 DUF513S	mandril de apriete rápido 1,5 - 13 mm	1
8 DUSVB	adaptador para mandril para sistema Quick release	1
9 DUDF5	adaptador para mandril	1
10 DUDAS2	adaptador G 1/2" hembra - G 1/2" hembra	1
11 DUDAS3	adaptador G 1/2" macho - G 1/2" macho	1
12 DUDAS4	adaptador 1 1/4" UNC macho - G 1/2" hembra	1
13 DUDAS6	adaptador G 1/2" macho - 1 1/4" UNC hembra	1

## DATOS TÉCNICOS

Propiedad	valores
Potencia nominal absorbida	2000 W
Número de revoluciones con carga nominal en 1. <sup>ª</sup> /2. <sup>ª</sup> /3. <sup>ª</sup> velocidad	360/680/1270 U/mín.
Peso de la máquina DIA303   DIA303W	6,2 kg   6,4 kg
Conexión mandril	G 1/2"
Diámetro del collarín del mandril	43 mm

## PRODUCTOS RELACIONADOS



FRESA DE CORONA LB  
pág. 252



BS 160 | BS 320 B  
pág. 222



DUHXA  
pág. 249